



クッションサイズの見方



マチなし




マチ付き


マスターウォールのクッションカバーの形状は主に2タイプあります。
ご使用になるカバーの形状をご確認ください。

クッションサイズの測定方法

クッションは縫い上がりサイズが製品サイズになります。サイズを測定する場合は膨らみを考慮します。




マチなしクッションの場合




マチ付きクッションの場合
※マチは含みません。

クッションカバーサイズの測定方法



クッションカバー



ファスナー

1. クッションカバーを外して測定ください。
2. カバーを裏返して平らな場所に広げ、シワを伸ばして縫い目を確認できるようにします。
3. 縫い目から縫い目、縫い目からファスナーのかみ合わせ部分までを計測します。
マチ付きタイプも同様に計測します。